

Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261103 20/11 |
| GTIN | 4045197945280 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Cu răcirea suprafețelor libere.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900-319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: SVJBR/L 2020X11

Plăcuță amovibilă compatibilă: VB.. 1103..

Lățimea funcțională L₄: 25 mm

Lungime cap L₁: 40 mm

Lungimea totală L: 99 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 269023 1

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Mărime coadă | 20 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VB.. 1103.. |
| Lungime cap L ₁ | 40 mm |
| Cod ISO Suport | SVJBR/L 2020X11 |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Lățimea funcțională L ₄ | 25 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269023 1 |
| Lungimea totală L | 99 mm |
| Mărimea plăcuței | 11 mm |
| Serie | Eco |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Răcire interioară | da |
| Unghi de reglare κ | 93 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm | 659906 500 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |