

Garant

Portsculă cu strângere rapidă – fretare cu 4 orificii ale canalului de răcire, nichelată, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 16mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302287 16 |
| GTIN | 4045197945532 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

Model premium: nichelat, cu 4 **orificii ale canalului de răcire** obturabile. Ajustare integrată pe lungimea sculelor (interval de reglare 10 mm).

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în toleranță h6.

Recomandate pentru unități de fretare compacte inductive, de contact și cu aer cald.

Livrare:

4 buc șuruburi M3 fixare duze.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-------|
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 80 mm |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere |
| Ø D ₂ | 27 mm |
| Ø exterior D | 34 mm |
| Suport | SK 50 scurt |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |