

**Garant**

**Mandrină pentru bușe elastice tip ER Formă ADB, nichelat, SK 40 A = 70, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 25**

**Date comandă**

Numărul de comandă	300515 25
GTIN	4045197945822
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT –**

- **silenziozitate ridicată datorită conurilor superfinisate și a echilibrării de finețe G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**
- **protecție optimă la coroziune datorită suprafețelor nichelate.**
- **forță de așchiere și precizie maxime datorită piuliței de strângere de precizie.**

Nichelare specială.

**GARANT –**

- **Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Piulița de strângere de precizie GARANT este echilibrată cu precizie (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>) și acoperită, ceea ce amplifică forța de strângere și reduce uzura.**
- **Găurite străpuns.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice conform DIN 6499 – Forma A și B.

**Livrare:**

Cu piuliță de strângere.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300, bușă elastică ER Cod 308901 – 309449, piuliță de strângere ER Cod 309615 (pentru șaibe de etanșare), șaibă de etanșare Cod 309625 – 309645 (pentru Cod 309615).

Strategie de așchiere: HSC  
 Gama de prindere: 1 - 16 mm  
 Lungime activă dimensiune A: 70 mm  
 Ø exterior D: 42 mm  
 Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610: 25  
 Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580: 25

## Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Piuliță de schimb HOLEX Cod 309580	25
Ø exterior D	42 mm
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	25
Pentru bucușe elastice tip ER	25
Gama de prindere	1 - 16 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	1-16 mm
Suport	SK 40 A = 70
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 25	309680 25
---	-----------