


Garant**Mandrină pentru bușe elastice tip ER nichelat, HSK-A 100 lung, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	305486 40
GTIN	4045197945808
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Nu are șurub de reglare axial.**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

Nichelat, pentru evitarea coroziunii.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bușe elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Descriere tehnică

Ø exterior D	63 mm
Gama de prindere	3 - 26 mm
Pentru bușe elastice tip ER	40

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Suport	HSK-A 100 lung
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-6
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40
---	-----------