

Garant**Poanson locaș pătrat metric Ø d = 16 mm, TiN, Pătrat: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293056 15
GTIN	4045197947222
Clasa articolului	29L

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

Adaptat pentru:

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

Notă:

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Se recomandă ca execuția profilelor pătrate de > 9 mm să aibă loc doar în materiale ușor de tăiat (cu rată mai mare de îndepărtare a materialului).

Descriere tehnică

L	32 mm
Deschiderea cheii	15 mm
Materialul sculei	HSS

Toleranță	+ 0,17 până la + 0,2 mm
Profil	Pătrat
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri