

**Garant****Poanson locaș pătrat metric Ø d = 12 mm, TiN, Pătrat: 9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293053 9
GTIN	4045197947048
Clasa articolului	29L

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

**Aplicație:**

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

**Adaptat pentru:**

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

**Notă:**

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Se recomandă ca execuția profilelor pătrate de > 9 mm să aibă loc doar în materiale ușor de tăiat (cu rată mai mare de îndepărtare a materialului).

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	9 mm
L	20 mm
Materialul sculei	HSS

Toleranță	+ 0,14 până la + 0,17 mm
Profil	Pătrat
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri