

Garant**Poanson locaș pătrat metric Ø d = 12 mm, TiN, Pătrat: 3,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293053 3,5
GTIN	4045197946980
Clasa articolului	29L

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicație:Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.****Adaptat pentru:**

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

Notă:

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Se recomandă ca execuția profilelor pătrate de > 9 mm să aibă loc doar în materiale ușor de tăiat (cu rată mai mare de îndepărtare a materialului).

Descriere tehnică

L	6 mm
Deschiderea cheii	3,5 mm
Materialul sculei	HSS

Toleranță	+ 0,08 până la + 0,11 mm
Profil	Pătrat
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri