

Garant**Poanson locaș pătrat metric Ø d = 12 mm, TiN, Pătrat: 5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 293053 5 |
| GTIN | 4045197947000 |
| Clasa articolului | 29L |

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

Adaptat pentru:

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

Notă:

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Se recomandă ca execuția profilelor pătrate de > 9 mm să aibă loc doar în materiale ușor de tăiat (cu rată mai mare de îndepărtare a materialului).

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|--------|
| L | 8,5 mm |
| Deschiderea cheii | 5 mm |
| Materialul sculei | HSS |

| | |
|--------------------|--|
| Toleranță | + 0,12 până la + 0,15 mm |
| Profil | Pătrat |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Strat de acoperire | TiN |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale și profiluri |