

**Garant****Poanson pentru Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx®: TX6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293060 TX6
GTIN	4045197947321
Clasa articolului	29L

**Descriere****Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

**Aplicație:**Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.****Adaptat pentru:**

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

**Notă:**

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

**Descriere tehnică**

L	1,7 mm
Torx® Clătinare diametru exterior	1,76 mm
Ø găurii prelabile	1,3 mm
Materialul sculei	HSS

Profil Torx®	TX6
Toleranță	0,0 până la +0,01 mm
Profil	Torx®
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri