

Garant**Poanson pentru Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx®: TX20mm**

Date comandă

Numărul de comandă	293060 TX20
GTIN	4045197947376
Clasa articolului	29L

Descriere

Execuție:

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri într-o singură etapă de lucru.

Adaptat pentru:

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

Notă:

- Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.
- Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.

Descriere tehnică

L	3,5 mm
Torx® Clătinare diametru exterior	3,95 mm
Ø găurii prelabile	2,9 mm
Materialul sculei	HSS

Profil Torx®	TX20
Toleranță	- 0,005 până la + 0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri