

Garant**Poanson pentru Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Profil Torx®: TX50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	293066 TX50
GTIN	4045197947659
Clasa articolului	29L

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

Adaptat pentru:

Portsculă broșare Cod 293020 – 293079.

Notă:

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Descriere tehnică

L	6 mm
Torx® Clătinare diametru exterior	8,97 mm
Ø găurii prelabile	6,6 mm
Materialul sculei	HSS

Profil Torx®	TX50
Toleranță	- 0,01 până la + 0,01 mm
Profil	Torx®
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri