



Piuliță pentru bucsă elastică tip ER pentru șaibele de etanșare, Pentru ER: 20



Date comandă

Numărul de comandă	309615 20
GTIN	7640128492177
Clasa articolului	39Z

Descriere

Execuție:

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Piuliță acoperită pentru: reducerea forței de frecare și **forță de strângere mărită** precum și rezistență mare la coroziune și la uzură. **Hexagonale**, SW 25.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Șaibe de etanșare Cod 309625; 309630; 309635; 309645.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

Lungimea totală L	19,5 mm
Pentru ER	20 mm
Moment maxim de strângere	100 Nm

Filet	M25×1,5
Ø exterior D	34 mm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Tip produs	Piuliță de strângere