

**HALDER****Bac de strângere cu pană simplă plan, Filet M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	370022 M8
GTIN	4030618237686
Clasa articolului	37K

**Descriere****Aplicație:**

Prin rotirea șurubului de strângere, cele două bacuri de strângere se mișcă spre exterior și apasă piesa pe un opritor fix.

**Material:**

Corp de bază din oțel pentru scule, călit, lustruit. Bacuri de strângere din oțel pentru scule, călite, brunate și rectificate.

**Notă:**

Montare în alezaj filetat sau cu piuliță pentru canale în T. Este posibilă o prindere multiplă orizontală sau verticală.

**Descriere tehnică**

Lungime	27 - 31 mm
Forța de strângere	20 kN
Moment maxim de strângere	43 Nm
Filet M	M8
B <sub>1</sub>	29 mm

Înălțime H	17,5 mm
Tip produs	Dispozitiv prismatic de prindere