

HALDER**Bac de strângere cu pană simplă plan, Filet M: M16****Date comandă**

Numărul de comandă	370022 M16
GTIN	4030618237709
Clasa articolului	37K

Descriere**Aplicație:**

Prin rotirea șurubului de strângere, cele două bacuri de strângere se mișcă spre exterior și apasă piesa pe un opritor fix.

Material:

Corp de bază din oțel pentru scule, călit, lustruit. Bacuri de strângere din oțel pentru scule, călite, brunate și rectificate.

Notă:

Montare în alezaj filetat sau cu piuliță pentru canale în T. Este posibilă o prindere multiplă orizontală sau verticală.

Descriere tehnică

Filet M	M16
B ₁	56 mm
Lungime	57 - 64 mm
Forța de strângere	50 kN
Moment maxim de strângere	210 Nm

Înălțime H	34 mm
Tip produs	Dispozitiv prismatic de prindere