



Clemă de fixare pitbull teșit, Filet M: M2,5



Date comandă

Numărul de comandă	370030 M2,5
GTIN	4046368563104
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Clemă, inclusiv șurub hexagonal DIN912 cu inel O rezistent la ulei.
- Strângere sigură, precisă.
- Dimensiuni constructive reduse, contururile fiind astfel puțin proeminente.

Muchie teșită pentru lucrări universale.

Aplicație:

Ideal pentru prindere multiplă.

Descriere tehnică

Lățimea clemei	9,5 mm
Material	Oțel
H	6,6 mm
Forța de strângere	2,8 kN
B _{H9}	9,5 mm
h ₁	3,6 mm

Cursa de prindere	0,15 mm
B ₁	3,8 mm
Moment maxim de strângere	1,8 Nm
Filet M	M2,5
Înălțime H ₂	1,9 mm
Tip produs	Sistem de prindere pentru dispozitive