



Set de biți TY®, 8-părți, 1/4 țoli C 6,3 29 mm, Număr de piese: 8



Date comandă

Numărul de comandă	674161 8
GTIN	4010995421366
Clasa articolului	63K

Descriere

Execuție:

Biții TY® cu lungimea de 29 mm au, datorită celor 4 mm suplimentari față de biții de 25 mm, o zonă mai lungă de torsiune și prin urmare o durată de utilizare mai mare. Ideali pentru mașinile de găurit și șurubelnițele cu percuție foarte puternice. Prin păstrarea în cutia de plastic BitBuddy®, se permite manevrarea confortabilă cu o singură mână, prin prinderea directă a biților din suport în șurubelniță.

Avantaj:

Biții colorați sunt rapid și simplu de găsit, iar datorită stratului de acoperire colorat pot fi detectați ușor și **în întuneric cu lumină UV**.

Conținut:

Biți, C 6,3, pentru Torx® interior: Câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX25; TX30; TX40

2 buc. Ref. TX20

Coadă de cuplare: 1 buc.

Notă:

Lanterna de buzunar UV cu LED / UV compatibilă este prezentată la Cod 081518 UV-LED.

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Lungime bit	29 mm
Număr de piese	8

Tip produs

Sculă cu biți

Accesorii

Lanternă de buzunar cu LED și UVcu acumulator Tip UV-LED

081518 UV-LED