

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261354 12/07
GTIN	4045197948052
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø minim al găurii prealabile D_{min}	15,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Cod ISO Suport	A12K SV95CR/L07
Decalaj central L_3	9 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Lungime cap L_1	28 mm
Lățime gât L_4	9 mm
Adâncime utilă T	6 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200