

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 8/05mm

Date comandă

Numărul de comandă	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Înălțime de strângere L_2	7,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 26
Lungimea totală L	80 mm
Lungime cap L_1	15 mm
Decalaj central L_3	5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0501..
Mărimea plăcuței	5 mm
Lățime gât L_4	6 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,2 mm
Cod ISO Suport	A08F SV95CR/L05
Unghi de reglare κ	95 grad
Adâncime utilă T	3 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200