

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm

Date comandă

Numărul de comandă	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	36 mm
Lățime gât L_4	12,9 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	19,5 mm
Decalaj central L_3	11 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Cod ISO Suport	A16M SV95CR/L07
Adâncime utilă T	5 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200