

KÄRCHER**Aspirator industrial, Denumirea producătorului: IVR-L40****Date comandă**

Numărul de comandă	078522 IVR-L40
GTIN	4054278459684
Clasa articolului	07D

Descriere**Execuție:**

Aspirator industrial recomandat pentru aspirarea și separarea **lichidelor de răcire, emulsiilor de lubrifiere, apei sau uleiului cu substanțe solide (de ex. așchii metalice)**.

- **Model compact și material robust pentru cele mai bune proprietăți de rulare.**
- **Flexibilitate maximă de utilizare și durabilitate îndelungată, cu cablu de rețea rezistent la ulei.**
- **Aspirarea se efectuează printr-un racord de furtun rotativ la 360° de la capul de aspirație.**

Aspirator industrial cu 1 motor 1,2 kW, **recipient de 40 litri**.

Livrare:

Cu cadru anti-basculare și furtun de golire cu afișarea nivelului de umplere. **Fără accesorii.**

Accesoriile recomandate sunt prezentate la Cod 078524, 078529 și 078533.

Notă:

O versiune cu recipient din oțel inoxidabil de 100 litri poate fi găsită la codul 078522 mărimea. IVR-L100DP în magazinul nostru online e-shop.

Descriere tehnică

Lungime	711 mm
---------	--------

Debit volumetric aer	59 l/s
Volum recipient	40 l
Zgomot de lucru	71 dB(A)
Lățime	523 mm
Denumirea producătorului	IVR-L 40/12-1
Clasa de praf – aspirator	L
Clasa de praf – aspirator	L
Lățime nominală racord	DN50 mm
Putere absorbită	1200 W
Lungimea cablului	6 m
Înălțime	960 mm
Greutate	36 kg
Vacuum	230 mbar
Număr de turbine	1
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate

Accesorii

Set de aspirare a așchiilor și lichidelor Lățime nominală racord DN40	078529 DN40
Coș pentru așchii pentru aspiratorul industrial Volum 20 l	078524 20
Adaptor cu reducere Lățime nominală racord DN40	078533 DN40