

KÄRCHER**Curățător de înaltă presiune, fără încălzire, Denumirea producătorului:
HD615MPLUS****Date comandă**

Numărul de comandă

078571 HD615MPLUS

GTIN

4054278359960

Clasa articolului

07C

Descriere**Execuție:**

Curățător de înaltă presiune, mobil, cu motor de curent alternativ. Aparat cu **sistem de reglare a presiunii**, sistem anti-șoc, furtun de înaltă presiune cu posibilitate de rotire sub presiune și țevă rotativă din INOX. Pompă axială robustă cu 3 pistoane și cu cap cilindric din alamă. Tubulatură din alamă pentru alimentare cu apă. Temperatură maximă a apei utilizate 60 °C.

Pistolul cu aer comprimat **EASY!Force** folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune și reduce astfel forța de fixare pentru utilizator. Este o inovație în ce privește confortul la lucru, efortul la utilizare este aproape nul. Ventil din ceramică solidă îmbunătățit. Sistem de conectare integrat EASY!Lock. Permite instalarea rapidă și simplă a accesoriilor (de ex. duze, țevi din oțel) cu racorduri unitare.

· **Pompă axială cu 3 pistoane din oțel superior călit.**

Livrare:

Inclusiv un furtun Premium de înaltă presiune de 10 m, pistol EASY!Force cu inserție Softgrip, țevă de pulverizare din INOX 840 mm, duză de putere și dispozitiv de îndepărtare a murdăriei prin frezare.

Descriere tehnică

Greutate	30 kg
Debit	560 l/h
Siguranță de rețea	16 A
Denumirea producătorului	HD 6/15 M Plus *EU
Putere absorbită	3100 W
Presiune de lucru	150 bar
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Curățător cu jet de înaltă presiune