

Garant
Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/07mm


Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261355 16/07 |
| GTIN | 4045197948304 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|---------------------|
| Ø minim al găurii prelabile D_{min} | 19,5 mm |
| Înălțime de strângere L_2 | 15 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VC.. 0702.. |
| Lungime cap L_1 | 36 mm |
| Lățime gât L_4 | 12,9 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 27 |
| Cod ISO Suport | A16M SV95CR/L07 |
| Decalaj central L_3 | 11 mm |
| Unghi de reglare κ | 95 grad |
| Mărimea plăcuței | 7 mm |
| Lungimea totală L | 150 mm |
| Adâncime utilă T | 5 mm |
| Ø cozii D_5 | 16 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Adâncime de strunjire interioară până la | $3 \times D$ |
| Răcire interioară | da |

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm | 659957 200 |