

Garant**Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	7 mm
Înălțime de strângere L_2	11 mm
Decalaj central L_3	9 mm
Lățime gât L_4	9 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lungime cap L_1	28 mm
Lungimea totală L	125 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	15,5 mm
Cod ISO Suport	A12K SV95CR/L07
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Adâncime utilă T	6 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200