

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261307 10/07
GTIN	4045197948359
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	12 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	15 mm
Lungimea totală L	70 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Cod ISO Suport	SVLCR/L 1010E07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Mărime coadă	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200