

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261306 10/07
GTIN	4045197948328
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	70 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	12 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	15 mm
Cod ISO Suport	SVLCR/L 1010E07
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Mărime coadă	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200