

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 8/07mm**Date comandă**

Numărul de comandă	261307 8/07
GTIN	4045197948342
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	15 mm
Lungimea totală L	60 mm
Mărime coadă	8 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Mărimea plăcuței	7 mm
Lățimea funcțională L ₄	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Cod ISO Suport	SVLCR/L 0808D07
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200