

**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 12/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261306 12/07
GTIN	4045197948335
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Mărime coadă	12 mm
Cod ISO Suport	SVLCR/L 1212F07
Lungimea totală L	80 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	18 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200