

**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 10/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261317 10/07
GTIN	4045197948380
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	10 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Mărimea plăcuței	7 mm
Cod ISO Suport	SVVCN 1010M07
Lungimea activă L <sub>1</sub> a suporturilor neutre	15 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub> a suporturilor neutre	5 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200