

Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 12/07mm**Date comandă**

Numărul de comandă	261317 12/07
GTIN	4045197948373
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Cod ISO Suport	SVVCN 1212M07
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	18 mm
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	6 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	150 mm
Mărime coadă	12 mm
Mărimea plăcuței	7 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200