

**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 8/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261317 8/07
GTIN	4045197948403
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 0702..
Mărimea plăcuței	7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 27
Mărime coadă	8 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
Cod ISO Suport	SVVCN 0808K07
Lățimea funcțională L <sub>4</sub> a suporturilor neutre	4 mm
Lungimea activă L <sub>1</sub> a suporturilor neutre	15 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije  
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200