

Garant**SCMT 120404, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 120404 HB7010-1 Rază la colț: 0,4 mm
Categorie: HB7010-1
Sfărâmător de așchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Sfărâmător de așchii	SS
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	HB7010-1
Condiție de tăiere	continuuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire