

Garant**CNMG 120412 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250063 HB7020
GTIN	4045197948540
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Sfârâmător de aşchii	WSS
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Categorie	HB7020
Rază la colţ	1,2 mm
Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire