

**Garant****DNMG 110408 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250655 HB7020
GTIN	4045197948564
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Categorie	HB7020
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfărâmător de aşchii	WSS
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire