

Garant**WNMG 080404 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251963 HB7020
GTIN	4045197948649
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,35 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	WSS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Categorie	HB7020
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire