

Garant**CCMT 09T308 Wiper, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Avans f	0,15 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Categorie	HB7020
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de așchii	WSM
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire