

Garant
DNMG 150408, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	250868 HB7010-1
GTIN	4045197949172
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
 Sfărâmător de aşchii: SG
 Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
 Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 375 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 375 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Categorie	HB7010-1
Sfărâmător de aşchii	SG

Materialul sculei	Carbura
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire