

Garant**DNMG 150412, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250769 HB7035-1
GTIN	4045197949165
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150412 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmtător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

Avans f: 0,2 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Categorie	HB7035-1
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Rază la colț	1,2 mm

Sfârâmător de așchii	SM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150412
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire