

**Garant****DNMG 150412, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250769 HB7010-1
GTIN	4045197949141
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150412 HB7010-1 Categorie: HB7010-1  
Sfârâmător de așchii: SM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 440 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Materialul sculei	Carbura
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 440 m/min
Sfărâmător de aşchii	SM
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150412
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire