

Garant**DNMG 150408, Categorie: HB7010-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150408 HB7010-1 Categorie: HB7010-1
Sfârâmător de așchii: SM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7010-1

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Sfârâmător de așchii	SM
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire