

Garant**Ruletă, Lungime: 2m**

Date comandă

Numărul de comandă	461900 2
GTIN	4045197949257
Clasa articolului	41H

Descriere

Execuție:

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă și retur automat al benzii.

Pentru o prindere perfectă, suprafețele de contact și butonul de oprire sunt acoperite cu **Haptoprene din două componente**.

Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare ușoară și o funcționare extrem de ușoară.

Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii.

Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziționare precisă.

Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecția antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Gradație în mm

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	59 mm
Lungimea benzii	2 m
Lățimea benzii	13 mm
Lungime carcasă	62 mm

Lățime carcasă	26 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 2 m	026240 2
------------------------------------	----------