

**Garant****Ruletă, Lungime: 5m****Date comandă**

Numărul de comandă

461900 5

GTIN

4045197949271

Clasa articolului

41H

**Descriere****Execuție:**

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă și retur automat al benzii.

Pentru o prindere perfectă, suprafețele de contact și butonul de oprire sunt acoperite cu **Haptoprene din două componente**.

Lăgărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare ușoară și o funcționare extrem de ușoară.

**Amortizorul inovator** din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii.

**Profil de aluminiu folosit** pe partea inferioară pentru o poziționare precisă.

Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecția antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Gradație în mm

**Descriere tehnică**

Lățimea benzii

16 mm

Înălțime carcasă

69 mm

Lungime carcasă

70 mm

Lățime carcasă

30 mm

Lungimea benzii

5 m

Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m	026240 5
------------------------------------	----------