

Garant**Ruletă, Lungime: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă

461900 3

GTIN

4045197949264

Clasa articolului

41H

Descriere**Execuție:**

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă și retur automat al benzii.

Pentru o prindere perfectă, suprafețele de contact și butonul de oprire sunt acoperite cu **Haptoprene din două componente**.

Lăgărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare ușoară și o funcționare extrem de ușoară.

Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii.

Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziționare precisă.

Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecția antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Gradație în mm

Descriere tehnică

Lățimea benzii

13 mm

Lungimea benzii

3 m

Lățime carcasă

26 mm

Înălțime carcasă

59 mm

Lungime carcasă

62 mm

Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m	026240 5
------------------------------------	----------