

Garant**Ruletă mm/inch, Lungime: 5m**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 461910 5 |
| GTIN | 4045197949301 |
| Clasa articolului | 41H |

Descriere

Execuție:

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă și retur automat al benzii.

Pentru o prindere perfectă, suprafețele de contact și butonul de oprire sunt acoperite cu **Haptoprene din două componente**.

Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare ușoară și o funcționare extrem de ușoară.

Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii.

Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziționare precisă.

Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecția antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Gradație mm/inch

Descriere tehnică

| | |
|-----------------|-------|
| Lățimea benzii | 16 mm |
| Lungime carcasă | 70 mm |
| Lungimea benzii | 5 m |
| Lățime carcasă | 30 mm |

| | |
|-------------------|-----------|
| Înălțime carcasă | 69 mm |
| Standard | EG II |
| Calibrarea | G1 |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Tip produs | Ruletă |

Servicii

| | |
|------------------------------------|----------|
| CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m | 026240 5 |
|------------------------------------|----------|