

Garant**Ruletă mm/inch, Lungime: 2m****Date comandă**

Numărul de comandă	461910 2
GTIN	4045197949288
Clasa articolului	41H

Descriere**Execuție:**

O ruletă de calitate deosebită cu o carcasă din poliamidă armată cu fibre de sticlă și retur automat al benzii.

Pentru o prindere perfectă, suprafețele de contact și butonul de oprire sunt acoperite cu **Haptoprene din două componente**.

Lagărele de alunecare cu teflon asigură o alunecare ușoară și o funcționare extrem de ușoară.

Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii.

Profil de aluminiu folosit pe partea inferioară pentru o poziționare precisă.

Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. Corecția antireflexie suplimentară asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Gradație mm/inch

Descriere tehnică

Lățimea benzii	13 mm
Lungimea benzii	2 m
Lungime carcasă	62 mm
Înălțime carcasă	59 mm
Lățime carcasă	26 mm

Standard	EG II
Calibrarea	G1
Citire comutabilă	mm / inch
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 2 m	026240 2
------------------------------------	----------