

BMI**Ruletă, Lungimea benzii: 10m****Date comandă**

Numărul de comandă	462120 10
GTIN	4007368114925
Clasa articolului	46M

Descriere**Execuție:**

Ruletă deosebit de ușoară și simplă de manevrat, pentru utilizare profesională. Carcasă din poliamidă armată cu fibră de sticlă. **Cu blocaj al benzii și retur automat.** Lagărele de alunecare din material special TRIBOCOMP® cu teflon asigură **alunecarea lină** și funcționarea deosebit de ușoară. Amortizorul inovator din cauciuc special preia energia de recul și protejează articulația mâinii. Lacul transparent special protejează eficient banda împotriva uzurii. **Corecția antireflexie suplimentară** asigură buna vizibilitate indiferent de condițiile de lumină.

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	77 mm
Lungime carcasă	78 mm
Lățime carcasă	32 mm
Lățimea benzii	19 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1

Tip produs

Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 10 m

026240 10