

Garant**Bolț de pretensionare și poziționare, Ød1×lungime l1: 20X25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370105 20X25
GTIN	4045197949400
Clasa articolului	31E

Descriere**Avantaj:**

- Datorită pretensionării arcului, nu se suprasolicită mecanismul interior și astfel uzura este redusă.
- Cu amortizarea vibrațiilor.
- Cu autoblocare, fără desfacere accidentală în caz de vibrații.
- Precizie mare de re poziționare de $\pm 0,03$ mm.
- Formă plată.
- Simplu de utilizat.

Aplicație:

Pentru prindere, fixare, reglare, schimbare și asigurare rapidă a pieselor, plăcilor, dispozitivelor etc.

Material:

Oțel de îmbunătățire, brunat

Descriere tehnică

Deschiderea cheii l_2	6 mm
Lungime l_2	13,6 mm

Forță de fixare	6 kN
Lungime l_3	10 mm
Deschiderea cheii 1	38 mm
pentru plăci de fixare $\pm 0,05$	20 mm
Tip produs	Bolțuri de pretensionare