

**Garant****Bolț de pretensionare și poziționare, Ød1×lungime l1: 16X25mm**

### Date comandă

Numărul de comandă	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Clasa articolului	31E

### Descriere

**Avantaj:**

- Datorită pretensionării arcului, nu se suprasolicită mecanismul interior și astfel uzura este redusă.
- Cu amortizarea vibrațiilor.
- Cu autoblocare, fără desfacere accidentală în caz de vibrații.
- Precizie mare de re poziționare de  $\pm 0,03$  mm.
- Formă plată.
- Simplu de utilizat.

**Aplicație:**

Pentru prindere, fixare, reglare, schimbare și asigurare rapidă a pieselor, plăcilor, dispozitivelor etc.

**Material:**

Oțel de îmbunătățire, brunat

### Descriere tehnică

Forță de fixare	5 kN
Lungime l <sub>2</sub>	13,6 mm

Lungime $l_3$	10 mm
Deschiderea cheii $_2$	6 mm
Deschiderea cheii $_1$	30 mm
pentru plăci de fixare $\pm 0,05$	20 mm
Tip produs	Bolțuri de pretensionare