

Garant**Bolț de pretensionare și poziționare, Ød1×lungime l1: 16X30mm****Date comandă**

Numărul de comandă 370105 16X30

GTIN 4045197943798

Clasa articolului 31E

Descriere**Avantaj:**

- Datorită pretensionării arcului, nu se suprasolicită mecanismul interior și astfel uzura este redusă.
- Cu amortizarea vibrațiilor.
- Cu autoblocare, fără desfacere accidentală în caz de vibrații.
- Precizie mare de re poziționare de $\pm 0,03$ mm.
- Formă plată.
- Simplu de utilizat.

Aplicație:

Pentru prindere, fixare, reglare, schimbare și asigurare rapidă a pieselor, plăcilor, dispozitivelor etc.

Material:

Oțel de îmbunătățire, brunat

Descriere tehnicăDeschiderea cheii l_2 6 mmLungime l_3 10 mm

Deschiderea cheii l_1	30 mm
Forță de fixare	5 kN
Lungime l_2	13,6 mm
pentru plăci de fixare $\pm 0,05$	25 mm
Tip produs	Bolțuri de pretensionare