

Garant**Șubler digital IP54 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412680 150
GTIN	4045197949349
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital IP54 cu ieșire de date. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5 mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Cu presetare (setarea inițială a valorii). **Carcasă ergonomică cu componente din haptopren, care asigură o mânăuire confortabilă.** Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Avantaj:

- **Carcasă ergonomică cu componente din haptopren, care asigură o mânăuire confortabilă.**
- **Durabilitate îndelungată a bateriei.**
- **Afișaj LCD mare, cu contrast puternic, cu cifre de 11,5 mm.**
- **Design nou modern.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, interfață pentru tastatură Cod 498963

Piese de schimb:

Capac ieșire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Citare	0,01 mm
--------	---------

Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Lungimea ciocului	40 mm
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7x1,3
Număr de baterii incluse	1
Standard	ISO 13385
Calibrarea	A1
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Interfață pentru tastaturăUSB Tip G2	498963 G2
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2

Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236
Capac pentru șubler Tip B	412237 B
Capac pentru șubler Tip D	412237 D