

Garant**Șubler digital IP67 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412690 150
GTIN	4045197949387
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital IP67 cu ieșire de date. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat la modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero.

Carcasă din 2 componente cu **suprafață Haptoprene care asigură o mână confortabilă.** Șublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei și praf, chiar și când are cuplat cablul de date. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii).

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablul de date Cod 498948, interfață pentru tastatură Cod 498963.

Piese de schimb:

Capac ieșire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Citire comutabilă	mm / inch

Lungimea ciocului	40 mm
Citire	0,01 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Tijă adâncime existentă	da
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Standard	ISO 13385
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Interfață pentru tastaturăUSB Tip G2	498963 G2
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236
Capac pentru șubler Tip B	412237 B

Capac pentru șubler Tip D	412237 D
Tip SPRING	412240 SPRING